



Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Acél Horganyzott sárga passzívált 8 M6

Cikkszám	11595.060.001
Márka	-
UBB	950355783685
UNSPSC	31161727
EAN	8715492573681
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Osztály	8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus menet

Info

A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai: A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre. A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le. Alátét nem szükséges.

Szabványok

ISO	4161
DIN	6923
NF	E25-406

d-D	M6
d _c (max.)	14.2
m (max.)	6
P	1
s	10

