



Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas Horganyzott M14 (≠DIN)

Cikkszám	16270.140.001
Márka	-
UBB	950355164266
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590473
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	315
BS	≈856
NEN	1625

Műszaki specifikációk

d-D	M14
e (max.)	65
h (max.)	33.5
m (min.)	11.2
P	2

Műszaki rajz

