

Süllyesztett fejű nyitott végű húzószegecs, nagy teherbírású 6,4X12,07MM (c)



Cikkszám 34503.064.012

Márka -

UBB 500682639744

UNSPSC 31162400

EAN 8717077783010

csom. 1500 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Tüske anyaga	Alumínium
Átfogási hossz (max.)	12.07
Fej alak	Süllyesztett fej
Material body/mandrel	Alumínium AlMg 5 / Alumínium AlCu4SiMg

Szabványok

Műszaki specifikációk

B (min.)	10.1
D1 (max.)	2.4
Befogási tartomány	3.17-12.07
Furat ø	6.6
M	27.2
Nyíró erő, jellemzően 6 (kN)	
T (min.)	13
Szakítószilárdság, tipikus (kN)	4.22

Műszaki rajz

