



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Alumínium P60 M6X25

Cikkszám	45208.060.025
Márka	-
UBB	500577271462
UNSPSC	31161518
EAN	8715494294980
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	25 mm
Osztály	P60
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Alumínium
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈7991
ISO	10642

Info	Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet. A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötélemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötélemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 →
------	---

010.9, 12.9 →
012.9. Rozsdamentes
acél kötőelemek
esetében a
csökkentett
terhelhetőség
jelölése az
anyagosztály
mellőzése. Például:
A2-70 → A2. Néhány
esetben a régi és az
új jelölés is szerepel
egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	24
d-D	M6
dk (max.)	12.16
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3.72
L (mm)	25
P	1
s	4
α	90

Műszaki rajz

