



Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A2 M10

Cikkszám	51810.100.001
Márka	-
UBB	950355229788
UNSPSC	31161717
EAN	8715492310538
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
ASME	≈B18.17
DIN	≈315

Műszaki specifikációk

d-D	M10
e ≈	35.3
h ≈	17.3
m ≈	6.3
P	1.5

Műszaki rajz

