



Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A2 M14

Cikkszám	51810.140.001
Márka	-
UBB	950355633294
UNSPSC	31161717
EAN	8715492310552
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.17
BS	≈856
DIN	≈315

Műszaki specifikációk

d-D	M14
e ≈	65
h ≈	30.8
m ≈	10.6
P	2

Műszaki rajz

