



Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A4 M6

Cikkszám	55810.060.001
Márka	-
UBB	950355603099
UNSPSC	31161717
EAN	8715492353801
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.17
BS	≈856
DIN	≈315

Műszaki specifikációk

d-D	M6
e ≈	26.8
h ≈	12.9
m ≈	4.9
P	1

Műszaki rajz

