



Rodac Préslevegős csavarkulcsok 3/8

Cikkszám	5N023929
Márka	-
UBB	500682596266
UNSPSC	42272202
EAN	8717659241440
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szerszám behelyezése	3/8 hüvelyk
Üresjárat fordulatszám	12000
Levegőbevezetés eszközoldali	R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték	583
Impulzus meghajtó	Igen
Max. menetméret (metrikus)	10
Szükséges levegőmennyiség	258

Szabványok