



Lemezanya, SNU típus Rugóacél Horganyzott ST3,5 (SNU 1219)

Cikkszám	72294.035.001
Márka	-
UBB	500711720226
UNSPSC	31161725
EAN	8715494006279
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3.5 mm
Anyag	Rugóacél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

a	16.4
b	11
c	6.7
D (mm)	3.5
Csavarhoz	ST3.5
m	6
s	0.6
t	0.7
Típus	SNU

Műszaki rajz

