



Lemezanya, SNU típus Rugóacél Horganyzott ST4,2 (SNU 0536)

Cikkszám	72294.042.001
Márka	-
UBB	500711720309
UNSPSC	31161725
EAN	8715494006286
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4.2 mm
Anyag	Rugóacél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

a	16.5
b	11
c	6.7
D (mm)	4.2
Csavarhoz	ST4.2
m	7.2
s	0.6
t	0.7
Típus	SNU

Műszaki rajz

