



Lemezanya, SNU típus Rugóacél Horganyzott ST4,8 (SNU 0537)

Cikkszám	72294.048.001
Márka	-
UBB	500711720556
UNSPSC	31161725
EAN	8715494006309
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4.8 mm
Anyag	Rugóacél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

a	19.8
b	12.7
c	7.9
D (mm)	4.8
Csavarhoz	ST4.8
m	8
s	0.7
t	0.9
Típus	SNU

Műszaki rajz

