



Lemezanya, SNU típus Rugóacél Horganyzott ST6,3 (SNU 5113)

Referência	72294.063.001
Marca	-
UBB	500711720895
UNSPSC	31161725
EAN	8715494006330
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Átmérő	6.3 mm
Anyag	Rugóacél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Önmetsző menet

Normas

Especificação técnica

a	27.3
b	14.3
c	13.1
D (mm)	6.3
Csavarhoz	ST6.3
m	10
s	0.9
t	0.8
Típus	SNU

Desenho técnico

