



## Loctite 510 Gasket sealant 50

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 90005.510.050            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 950570001434             |
| UNSPSC   | 31201700                 |
| EAN      | 5010266510347            |
| csom. 1  | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Hangerő             | 50                                 |
| Szín                | Rózsaszín                          |
| Munkaidő            | 25 min (steel), 45 min (aluminium) |
| Fizikai forma       | Folyékony                          |
| Oladási hőmérséklet | -55°C to +200°C                    |
| Viszkozitás         | 40,000 – 140,000 mPa·s             |

### Szabványok