



Loctite 401 Instant adhesive

Cikkszám	90016.000.125
Márka	-
UBB	205888524324
UNSPSC	85214003
EAN	5010266310619
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hangerő	3
Szín	Színtelen
Csomagolás	Tube
Max. hőmérséklet	80
Átlátszó	Igen
Fizikai forma	Folyékony
Oladási hőmérséklet	-40 °C tot +80 °C
Nettó súly	3

Szabványok