



TOKU RATCHETS MR-22093/8KLN

Cikkszám	E2053.000.110
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	203122728405
-----	--------------

UNSPSC	27111753
--------	----------

EAN	8717981000227
-----	---------------

csom. 1	Csak bontatlan csomagban
---------	-----------------------------

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás	6.3
-------------------	-----

Szerszám behelyezése	3/8 hüvelyk
-------------------------	-------------

Üresjárat fordulatszám	250
---------------------------	-----

Levegőbevezetés eszközoldali	R 1/4 hüvelyk
---------------------------------	---------------

Max. lazítónyomaték	28
---------------------	----

Maximális meghúzási nyomaték	28
---------------------------------	----

Ratcsos modell	Igen
----------------	------

Max. menetméret (metrikus)	10
-------------------------------	----

Szükséges levegőmennyiség	300
------------------------------	-----

Szabványok