



RR RATCHETS RRW-2404 1/2 68NM

Cikkszám	E2077.000.115
Márka	-
UBB	500504319517
UNSPSC	27111753
EAN	8717981000609
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás	6.3
Szerszám behelyezése	1/2 hüvelyk
Üresjárat fordulatszám	150
Levegőbevezetés eszközoldali	R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték	68
Ratcsos modell	Igen
Max. menetméret (metrikus)	12
Szükséges levegőmennyiség	360

Szabványok