



CHIPPING HAMMER H19X50 THA-2BRH19X50

Numéro d'article	THA-2BRH19X50TOK
Marque	-
UBB	500619088494
UNSPSC	27111602
EAN	8717981214181
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Max. üzemi nyomás	6.3
Max. egyszeri fúvási energia	15.7
Szerszám behelyezése	Hexagon
Ütközők	2300
Szerszám behelyezése	19
Levegőbevezetés eszközoldali	Egyéb
Szükséges levegőmennyiség	852

Normes