



CHIPPING HAMMER H19X50 THA-3BRH19X50

Cikkszám	THA-3BRH19X50TOK
Márka	-
UBB	500619088643
UNSPSC	27111602
EAN	8717981214198
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Löket	28.5
Max. üzemi nyomás	6.3
Max. egyszeri fúvási energia	19.9
Szerszám behelyezése	Hexagon
Ütközők	2200
Szerszám behelyezése	19
Levegőbevezetés eszközoldali	Egyéb
Szükséges levegőmennyiség	900

Szabványok