



Peremes fejű imbusz UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Horganyzott 1/4-20X1/2

Cikkszám	U07151.025.0050
Márka	-
UBB	500621003622
UNSPSC	31161518
EAN	8715492889102
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1/4 Inch
Hossz	1/2 Inch
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Félgömbfej
Anyag	Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők	ASTM F835
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Unified National Coarse

Szabványok

ASME	B18.3
------	-------

Info

A fenti táblázatban minden méret hüvelykben értendő. Ezeket a csavarokat nem kötelező jelzéssel ellátni. A fej kedvezőtlen szerkezete miatt ezeknek a kötélemeknek kisebb a terhelhetősége. Figyelem: Mivel a menet tolerancia osztálya

FABORY

az 1 hüvelykes
és annál kisebb
menetknél 3A,
a horganyzás
miatt a menetek
esetleg nem fognak
passzolni.

Műszaki **specifikációk**

A	0.437
H	0.132
J	0.15625
Menetek per hüvelyk	20

Műszaki **rajz**

