



RATCHET WRENCH 14/17MM YRW-10N

Cikkszám	YRW-10NYOK
Márka	-
UBB	500619106395
UNSPSC	27111753
EAN	8717981009237
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás	6.3
Szerszám behelyezése	Egyéb
Szögmodell	Igen
Üresjárat fordulatszám	140
Levegőbevezetés eszközoldali	R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték	45
Maximális meghúzási nyomaték	45
Ratcsos modell	Igen
Max. menetméret (metrikus)	10
Szükséges levegőmennyiség	696

Szabványok