



RATCHET WRENCH 8/9/10MM YRW-6

Cikkszám	YRW-6YOK
Márka	-
UBB	500619106478
UNSPSC	27111753
EAN	8717981127139
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás	6.3
Szerszám behelyezése	Egyéb
Szögmodell	Igen
Üresjárat fordulatszám	200
Levegőbevezetés eszközoldali	R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték	13
Maximális meghúzási nyomaték	13
Ratcsos modell	Igen
Max. menetméret (metrikus)	6
Szükséges levegőmennyiség	276

Szabványok