



RATCHET WRENCH 10/12/13/14MM YRW-8NS

Cikkszám	YRW-8NSYOK
Márka	-
UBB	500619106544
UNSPSC	27111753
EAN	8717981085897
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás	6.3
Szerszám behelyezése	Egyéb
Üresjárat fordulatszám	250
Levegőbevezetés eszközoldali	R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték	30
Ratcsos modell	Igen
Max. menetméret (metrikus)	8
Szükséges levegőmennyiség	498

Szabványok