



Loctite 243-50 ML Schroefdraadborging

Artikelnummer	90002.243.050
Merk	-
UBB	950570019683
UNSPSC	85214003
EAN	5010266000688
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Inhoud	50
Kleur	Blauw
Toepassing	Industrieel
Verwerkingstijd	10 min (steel), 5 min (brass), 10 min (stainless steel)
Fysieke vorm	Vloeistof
Smelttemperatuur	-55°C to +150°C
Viscositeit	1,300 – 3,000 mPa·s

Standaarden