



Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Acél Horganyzott 04 M6

Cikkszám	16250.060.001
Márka	-
UBB	950355162690
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590329
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Osztály	04
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈315
ASME	≈B18.17
BS	≈856

Műszaki specifikációk

d-D	M6
e ≈	26.8
h ≈	12.9
m ≈	4.9
P	1

Műszaki rajz

