




Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Acél Horganyzott 04 M12

Cikkszám	16250.120.001
Márka	-
UBB	950355162930
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590350
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Osztály	04
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
ASME	≈B18.17
DIN	≈315

Műszaki specifikációk

d-D	M12
e ≈	47.5
h ≈	22.5
m ≈	7.9
P	1.75

Műszaki rajz

