



Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Acél Horganyzott 04 M16

Cikkszám	16250.160.001
Márka	-
UBB	950355163011
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590374
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Osztály	04
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈315
BS	≈856
ASME	≈B18.17

Műszaki specifikációk

d-D	M16
e ≈	65
h ≈	30.8
m ≈	10.6
P	2

Műszaki rajz

