



Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas M6

Cikkszám	16260.060.001
Márka	-
UBB	950355437357
UNSPSC	31161717
EAN	8715493616271
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1625
DIN	315
BS	≈856

Műszaki specifikációk

d-D	M6
e (max.)	33
h (max.)	17
m (min.)	5
P	1

Műszaki rajz

