




Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas M10

Cikkszám	16260.100.001
Márka	-
UBB	950355437506
UNSPSC	31161717
EAN	8715493616301
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
NEN	1625
DIN	315

Műszaki specifikációk

d-D	M10
e (max.)	51
h (max.)	25
m (min.)	8
P	1.5

Műszaki rajz

