



Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas Horganyzott M4

Cikkszám	16270.040.001
Márka	-
UBB	950355163680
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590404
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	315
NEN	1625
BS	≈856

Műszaki specifikációk

d-D	M4
e (max.)	20
h (max.)	10.5
m (min.)	3.2
P	0.7

Műszaki rajz

