




Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas Horganyzott M8

Cikkszám	16270.080.001
Márka	-
UBB	950355163920
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590442
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
NEN	1625
DIN	315

Műszaki specifikációk

d-D	M8
e (max.)	39
h (max.)	20
m (min.)	6.5
P	1.25

Műszaki rajz

