




Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas Horganyzott M12

Cikkszám 16270.120.001

Márka -

UBB 950355164183

UNSPSC 31161717

EAN 8715492590466

csom. 50 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1625
DIN	315
BS	≈856

Műszaki specifikációk

d-D	M12
e (max.)	65
h (max.)	33.5
m (min.)	10
P	1.75

Műszaki rajz

