



Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas Horganyzott M16

Cikkszám	16270.160.001
Márka	-
UBB	950355164340
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590480
csom. 20	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1625
DIN	315
BS	≈856

Műszaki specifikációk

d-D	M16
e (max.)	73
h (max.)	37.5
m (min.)	13
P	2

Műszaki rajz

