




Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas Horganyzott M24

Cikkszám	16270.240.001
Márka	-
UBB	950355164597
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590510
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	315
NEN	1625
BS	≈856

Műszaki specifikációk

d-D	M24
e (max.)	110
h (max.)	56.5
m (min.)	20
P	3

Műszaki rajz

