



Szárnyas anya, BSW DIN 313 Öntöttvas 1/4

Cikkszám	16280.063.001
Márka	-
UBB	950355165172
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590558
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1/4 Inch
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Menetek	British Standard Whitworth

Menetek per hüvelyk 20

Info	A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni. A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek. Az 1/8 hüvelyk méretű szárnyas csavaranyák könnyű amerikai típusúak.
------	---

Szabványok

DIN	313
BS	856
NEN	≈2324

Műszaki specifikációk

e	33
---	----

Műszaki rajz

h 17

m 5

