




Szárnyas anya, BSW DIN 313 Ötöttvas 5/16

Cikkszám	16280.079.001
Márka	-
UBB	950355165255
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590565
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5/16 Inch
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Ötöttvas
Menetirány	Jobb
Menetek	British Standard Whitworth

Menetek per hüvelyk 18

Info	A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni. A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek. Az 1/8 hüvelyk méretű szárnyas csavaranyák könnyű amerikai típusúak.
------	---

Szabványok

NEN	≈2324
BS	856
DIN	313

Műszaki specifikációk

e	39
---	----

Műszaki rajz

h	20
m	6.5

