



Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos M4

Cikkszám	47560.040.001
Márka	-
UBB	950355211455
UNSPSC	31161717
EAN	8715492845887
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők	CU2/CU3
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1625
BS	~856
DIN	315

Műszaki specifikációk

d-D	M4
e (max.)	20
h (max.)	10.5
m (min.)	3.2
P	0.7

Műszaki rajz

