



Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos M6

Cikkszám	47560.060.001
Márka	-
UBB	950355211604
UNSPSC	31161717
EAN	8715492845900
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők	CU2/CU3
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	315
NEN	1625
BS	≈856

Műszaki specifikációk

d-D	M6
e (max.)	33
h (max.)	17
m (min.)	5
P	1

Műszaki rajz

