




Szárnyas anya, BSW DIN 313 Sárgaréz CU2/CU3 5/32

Cikkszám	47570.039.001
Márka	-
UBB	950355212446
UNSPSC	31161717
EAN	8715492845986
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5/32 Inch
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők	CU2/CU3
Menetirány	Jobb
Menetek	British Standard Whitworth
Menetek per hüvelyk	32

Info

A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni. A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek. Az 1/8 hüvelyk méretű szárnyas csavaranyák könnyű amerikai típusúak.

Szabványok

NEN	≈2324
DIN	313
BS	856

Műszaki specifikációk

e	20
h	10.5
m	3.2

Műszaki rajz

