




Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Rozsdamentes acél A2 M4

Cikkszám	51800.040.001
Márka	-
UBB	500634435977
UNSPSC	31161717
EAN	8715494557863
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
DIN	315
NEN	1625

Műszaki specifikációk

d-D	M4
e (max.)	20
h (max.)	10.5
m (min.)	3.2
P	0.7

Műszaki rajz

