




## Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Rozsdamentes acél A2 M5

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 51800.050.001            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 500634436058             |
| UNSPSC   | 31161717                 |
| EAN      | 8715494557900            |
| csom. 50 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Átmérő                   | M5                |
| Behajtási tulajdonságok  | Szárnyas          |
| Anyag                    | Rozsdamentes acél |
| Anyag, műszaki jellemzők | A2                |
| Menetirány               | Jobb              |
| Menetek                  | Metrikus menet    |

### Szabványok

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 315  |
| BS  | ≈856 |
| NEN | 1625 |

### Műszaki specifikációk

|          |     |
|----------|-----|
| d-D      | M5  |
| e (max.) | 26  |
| h (max.) | 13  |
| m (min.) | 4   |
| P        | 0.8 |

### Műszaki rajz

