




Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A2 M8

Cikkszám 51810.080.001

Márka -

UBB 950355229606

UNSPSC 31161717

EAN 8715492310521

csom. 50 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
ASME	≈B18.17
DIN	≈315

Műszaki specifikációk

d-D	M8
e ≈	30.3
h ≈	14.8
m ≈	5.4
P	1.25

Műszaki rajz

