



Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A2 M20

Cikkszám	51810.200.001
Márka	-
UBB	950355293040
UNSPSC	31161717
EAN	8715492310583
csom. 3	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈315
BS	≈856
ASME	≈B18.17

Műszaki specifikációk

d-D	M20
e ≈	66.5
h ≈	31.2
m ≈	12.2
P	2.5

Műszaki rajz

