




Hatlapú csavaranya fogazott peremmel DIN ≈6923 Rozsdamentes acél A4 80 M8

Cikkszám	53119.080.001
Márka	-
UBB	500571875987
UNSPSC	31161727
EAN	8715494272506
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Info

A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai: A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre. A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le. Alátét nem szükséges. A fogazott

Szabványok

DIN	≈6923
NF	≈E25-406
ISO	≈4161

Műszaki **specifikációk**

d-D	M8
dc (max.)	17.9
m (max.)	8
P	1.25
s	13

Műszaki **rajz**

