



Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A4 M8

Cikkszám	55810.080.001
Márka	-
UBB	950355603172
UNSPSC	31161717
EAN	8715492353818
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
ASME	≈B18.17
DIN	≈315

Műszaki specifikációk

d-D	M8
e ≈	30.3
h ≈	14.8
m ≈	5.4
P	1.25

Műszaki rajz

