



Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A4 M12

Cikkszám	55810.120.001
Márka	-
UBB	950355603339
UNSPSC	31161717
EAN	8715492353832
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈315
BS	≈856
ASME	≈B18.17

Műszaki specifikációk

d-D	M12
e ≈	47.5
h ≈	22.5
m ≈	7.9
P	1.75

Műszaki rajz

