



Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A4 M14

Cikkszám	55810.140.001
Márka	-
UBB	500633449938
UNSPSC	31161717
EAN	8715494603959
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
DIN	≈315
ASME	≈B18.17

Műszaki specifikációk

d-D	M14
e ≈	65
h ≈	30.8
m ≈	10.6
P	2

Műszaki rajz

