



Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A4 M16

Cikkszám	55810.160.001
Márka	-
UBB	950355603586
UNSPSC	31161717
EAN	8715492353856
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M16
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈315
BS	≈856
ASME	≈B18.17

Műszaki specifikációk

d-D	M16
e ≈	65
h ≈	30.8
m ≈	10.6
P	2

Műszaki rajz

