



Szárnyas csavar DIN 316 Rozsdamentes acél A4 M6X20

Cikkszám	55812.060.020
Márka	-
UBB	500634474992
UNSPSC	31161500
EAN	8715494635240
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	20 mm
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1624
DIN	316

Műszaki specifikációk

d-D	M6
e (max.)	33
h (max.)	17
L (mm)	20
P	1

Műszaki rajz

