



Lemezanya, SNU típus Rugóacél Horganyzott ST2,9 (SNU 1812)

Cikkszám	72294.029.001
Márka	-
UBB	500711720143
UNSPSC	31161725
EAN	8715494006262
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	2.9 mm
Anyag	Rugóacél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

a	11.1
b	7.9
c	4.8
D (mm)	2.9
Csavarhoz	ST2.9
m	4.8
s	0.7
t	0.7
Típus	SNU

Műszaki rajz

