



Lemezanya, SNU típus Rugóacél Horganyzott ST4,8 (SNU 1747)

Cikkszám	72294.048.002
Márka	-
UBB	500711720630
UNSPSC	31161725
EAN	8715494006316
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4.8 mm
Anyag	Rugóacél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

a	12.2
b	16
c	5.5
D (mm)	4.8
Csavarhoz	ST4.8
m	7.9
s	0.7
t	0.9
Típus	SNU

Műszaki rajz

